

Artikelnummer: 1128  
Zimmersignalleuchte LED rot grün

[www.gutgesell.com](http://www.gutgesell.com)

### Klemme - Funktion ohne Elektronikmodul

- 10 -
- 9 -
- 8 -
- 7 -
- 6 - P Plus (24VDC, 15-28VDC)
- 5 -
- 4 - AR Ausgang rot
- 3 - AG Ausgang grün
- 2 -
- 1 -




Abbildung: ZSL ohne Elektronikmodul

### Klemme - Funktion bei montiertem Elektronikmodul

- 10 - DH DatenHigh
- 9 - DL DatenLow
- 8 - M Minus (GND)
- 7 - E2 Eingang Ruflinie 2 WC
- 6 - P Plus (24VDC, 15-28V)
- 5 - E1 Eingang Ruflinie 1
- 4 - AR Ausgang rot
- 3 - AG Ausgang grün
- 2 - ABUZ Ausgang Buzzer
- 1 - E3 Eingang Ruflinie 3 (Justierung)

Klemme	Ruflinie	Funktion
7	Ruflinie 2	WC
5	Ruflinie 1	Bett 1
1	Ruflinie 3	Justierung
1	Ruflinie 4	Bett 2

### Notizen

---



---



---



---